

**Garant****CNMG 120416, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250162 HB7020
GTIN	4045197764034
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120416 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 8 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Raggio di curvatura	1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura