

Garant**CNMG 160616, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160616 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1,6 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	SM
Impiego principale	P

Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura