

**Garant**
**CNMG 190624, Tipo: HB7020**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250176 HB7020
GTIN	4045197764072
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 190624 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SM
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7020

Raggio di curvatura	2,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura