

Garant**CNMG 190624, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250343 HB7020
GTIN	4045197764102
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 190624 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SG
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	2,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,

Profondità di taglio a_p	1,5 - 8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura