

Garant
CNMM 190616, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250464 HB7020
GTIN	4045197764126
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 190616 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mm

Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Rompitrucioli	SR
Raggio di curvatura	1,6 mm
Tipo	HB7020
Impiego principale	P

Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura