

Garant

Set di svasatori conici con 3 superfici di serraggio, esecuzione lunga, n. art. 150376 in cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150369 6
GTIN	4062406127435
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.

Svasatore conico di precisione n. art. 150376, **con codolo lungo a 3 superfici.**

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di **svasature a 90° tonde e precise** senza vibrazioni.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Fornitura:

Set di 6 svasatori conici in cassetta.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Numero svasatori	6
Rivestimento	TiAlN

Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Passo dei taglienti dello svasatore	differente
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Accessori

Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga, con 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 16,5 mm	150376 16,5
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga, con 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 6,3 mm	150376 6,3
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga, con 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 20,5 mm	150376 20,5
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga, con 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 10,4 mm	150376 10,4
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga, con 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 12,4 mm	150376 12,4
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga, con 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 8,3 mm	150376 8,3