

**Colla ultrarapida, 20 g, Modello: SLOW****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083361 SLOW
GTIN	4062406127886
Classe articolo	02A

**Descrizione****Esecuzione:**

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione. a indurimento lento, elevata resistenza e potere riempitivo, adatto per **metalli e plastica dura** e **tutte le superfici/materiali assorbenti** (ad es. **pelle, legno, sughero**).

**Nota:**

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

**Descrizione tecnica**

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Resistenza manuale secondo	20 - 50 s
Resistenza alla rottura per trazione	10 - 22 N/mm <sup>2</sup>
Viscosità dinamica	600 - 1500 mPas
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Durata dalla data di produzione	9 mese

Caratteristica	non si assorbe
Campo di impiego temperatura	-55 °C
Resistenza alla trazione	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Spessore	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Base chimica	Etilcianoacrilato
Colore	trasparente
Forma	liquido
adatto per materiale	Pelle
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	Sughero
adatto per materiale	materiali porosi
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Gomma
Capacità	20 ml
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida