

Garant**Paio di guanti, Misure guanti: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094325 7
GTIN	4062406131043
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i componenti, sia il materiale di supporto che il rivestimento, **sono privi di silicone** (certificati dall'Istituto Fraunhofer). Pertanto sono ideali per campi d'impiego come l'industria automobilistica o le officine di verniciatura.

Guanto multiuso senza silicone per applicazioni industriali leggere, con un'elevata resistenza all'abrasione e un comfort ottimale. Supporto in nylon con spandex, con tecnologia di lavorazione a 15 maglie e rivestimento resistente in poliuretano.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Misure guanti da lavoro	7

Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Senza LABS
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 388	3121A
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	blu / arancione
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	F
Tipo di prodotto	Guanti multiuso