

Garant**Paio di guanti Cut B, Misure guanti: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094405 8
GTIN	4062406131104
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i componenti, sia il materiale di supporto che il rivestimento, **sono privi di silicone** (certificati dall'Istituto Fraunhofer). Pertanto sono ideali per campi d'impiego come l'industria automobilistica o le officine di verniciatura.

Guanto antitaglio senza silicone, molto leggero e con un'indossabilità ottimale. Ideale per eseguire lavori di precisione che prevedono la manipolazione di piccole parti affilate grazie alla sua elevata destrezza. Filo speciale con spandex, con **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** e rivestimento resistente in poliuretano.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	8
Categoria di protezione	Categoria II

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Senza LABS
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 388	4X42B
Materiale supporto	Nylon / Filo speciale / Spandex
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	180 mm
Colore	grigio / arancione
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti multiuso