

**Garant****Paio di guanti Cut B, Misure guanti: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094405 11
GTIN	4062406131234
Classe articolo	01H

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i componenti, sia il materiale di supporto che il rivestimento, **sono privi di silicone** (certificati dall'Istituto Fraunhofer). Pertanto sono ideali per campi d'impiego come l'industria automobilistica o le officine di verniciatura.

Guanto antitaglio senza silicone, molto leggero e con un'indossabilità ottimale. Ideale per eseguire lavori di precisione che prevedono la manipolazione di piccole parti affilate grazie alla sua elevata destrezza. Filo speciale con spandex, con **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** e rivestimento resistente in poliuretano.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II

Misure guanti da lavoro	11
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Senza LABS
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 388	4X42B
Materiale supporto	Nylon / Filo speciale / Spandex
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	180 mm
Colore	grigio / arancione
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti multiuso