



Lampada da lavoro UV con batteria, Modello: UV-LIGHT



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081525 UV-LIGHT
GTIN	5708997358016
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

UV CURING. Lampade a LED speciali per un rapido indurimento durante l'impiego di primer, mastici, laccature e colle per l'indurimento a raggi UV. Torcia a LED flessibile a batteria per l'indurimento a raggi UV di superfici di piccole e medie dimensioni. Superficie di indurimento Ø 10 cm. Inclusa stazione di carica, batteria agli ioni di litio (2,6 Ah).

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 2,5$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall'acqua.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	3,7 V
Grado di protezione IP	IP 30
Durata	1,5 h
Capacità batteria	2,6 Ah
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio

Lunghezza complessiva	190 mm
Lunghezza d'onda dei raggi UV	390 nm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Zona ATEX	Nessuna
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro