


Garant**Ganascia tenera, Modello: 120A****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363034 120A
GTIN	4062406131746
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Per realizzare profili personalizzati e per lavorare componenti delicati.

Nota:

Guida a coda di rondine per la sostituzione rapida delle ganasce. Esecuzione S in acciaio e A in alluminio. Materiale grezzo tagliato, lavorazione solo della parte inferiore. Con il n. art. 363034 80A serrare solo con un massimo di 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 t). Con il n. art. 363034 120A serrare solo con un massimo di 34 Nm (34 Nm = 1 t). Con il n. art. 363034 160A serrare solo con un massimo di 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 t).

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	50 mm
Larghezza ganasce b	120 mm
Altezza ganasce h	28 mm
Per codice a colori	Xtric 80
Materiale	EN AW-7075
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

