

**HOLEX****Microfresa rotativa in HM, Z7 – media, dentatura alternata Ø Codolo 3 mm, HM, Modello: G0313****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5691 G0313
GTIN	4045197731043
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

**Frese rotative in HM** di elevata qualità. Il codolo è in acciaio se il Ø della testa è maggiore del Ø del codolo; in caso contrario anche il codolo è in metallo duro. Dentatura universale Z7 per lavori di sbavatura, smussatura bordi, nonché per lavorazioni sui cordoni di saldatura e sulle superfici. Elevata asportazione di materiale. Dentatura adatta ad uso universale. Sia per l'utilizzo manuale che per l'utilizzo industriale robotizzato.

Microfrese rotative in HM con Ø codolo 3 mm.

**Come n. art. 546910. Forma a punta (SPG).**

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Contenuto:**

**10 frese rotative / confezione.**

**Nota:**

**Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.**

## Descrizione tecnica

Ø Gambo	3 mm
Lunghezza complessiva	38 mm
Descrizione della forma	a punta
Ø Testa	3 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	14 mm
Sigla della dentatura	Z7
Tipo di dentatura	a denti alterni
Forma	G0313
Grado di finezza della dentatura	medio
Contenuto	10
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idoneo		
Uni	idoneo		

## Accessori

Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata Modello G0313

546910 G0313

