

HOLEX**Microfresa rotativa in HM, Z7 – media, dentatura alternata Ø Codolo 3 mm, HM, Modello: M0311****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5691 M0311
GTIN	4045197731081
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Frese rotative in HM di elevata qualità. Il codolo è in acciaio se il Ø della testa è maggiore del Ø del codolo; in caso contrario anche il codolo è in metallo duro. Dentatura universale Z7 per lavori di sbavatura, smussatura bordi, nonché per lavorazioni sui cordoni di saldatura e sulle superfici. Elevata asportazione di materiale. Dentatura adatta ad uso universale. Sia per l'utilizzo manuale che per l'utilizzo industriale robotizzato.

Microfrese rotative in HM con Ø codolo 3 mm.

Come n. art. 546910.

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Contenuto:

10 frese rotative / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	11 mm
Grado di finezza della dentatura	medio
Tipo di dentatura	a denti alterni
Ø Gambo	3 mm
Descrizione della forma	conica a punta
Forma	M0311
Lunghezza complessiva	38 mm
Ø Testa	3 mm
Sigla della dentatura	Z7
Contenuto	10
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idoneo		
Uni	idoneo		

Accessori

Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata Modello M0311

546910 M0311

