




## Set di utensili portagodroni a fresare, Dim. codolo: 16mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290219 16
GTIN	4030741656897
Classe articolo	29H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.**

Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Regolazione rapida dell'utensile tramite mandrino di regolazione.

#### Contenuto:

cad. 1 pezzo utensile portagodroni a fresare n. art. 290200 e n. art. 290210: Dim. 16

cad. 2 pezzi godrone n. art. 290261: Dim. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

cad. 1 pezzi godrone n. art. 290276/290281: Dim. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

### Descrizione tecnica

Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBL45° 1×BR15°
Per il profilo zigrinato	RBL30° 1×AA
Per il profilo zigrinato	RBR45° 1×BL15°
Per il profilo zigrinato	RAA 1×BL30°
Per il profilo zigrinato	RBR30° 1×AA

Per il profilo zigrinato	RAA 1×BR30°
Per il profilo zigrinato	RGE30° 2×AA
Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

## Accessori

Utensile portagodroni a fresareuniversale Dim. codolo 16 mm	290210 16
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 15X4/1,0 mm	290261 15X4/1,0
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Utensile portagodroni a fresareuniversale Dim. codolo 16 mm	290200 16
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 15X4/1,0 mm	290276 15X4/1,0
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8