

 Mahr**Micrometri digitali IP65 con uscita dati, Campo di misura: 175-200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421318 175-200
GTIN	4059192058500
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Grazie a una comoda **visualizzazione della tolleranza con limiti di segnalazione supplementari**, l'operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

**Descrizione tecnica**

Lettura	0,00005 pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Taratura	B2

Ø Stelo	6,5 mm
Lettura	0,001 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Intervallo di misurazione	175 - 200 mm
Numero di batterie contenute	1
Limite di errore	7 µm
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022050 200
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022040 200