

Mahr**Micrometri digitali IP65 i-wi, Campo di misura: 175-200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421325 175-200
GTIN	4059192058821
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Grazie a una comoda **visualizzazione della tolleranza con limiti di segnalazione supplementari**, l'operatore è in grado di riconoscere se è come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,5 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032

Taratura	B2
Lettura	0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
Limite di errore	7 µm
Intervallo di misurazione	175 - 200 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Lettura	0,00005 pollici
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022040 200
Certificato DAkkS Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022050 200