

HOLEX®
VBMT 160404 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261256 HBX130 |
| GTIN | 4045197766656 |
| Classe articolo | 22D |

Descrizione

VBMT 160404 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitruccioli: MM

 Profondità di taglio a_p : 0,1 - 2,75 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 60 - 200 m/min |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,25 mm/gir, |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Profondità di taglio a_p | 0,1 - 2,75 mm |
| Impiego principale | M |
| Tipo | HBX130 |
| Rompitruccioli | MM |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Serie | Testina portainserito con bloccaggio a staffa |
| Serie | Portainseriti eco con bloccaggio a leva |
| Serie | Portainseriti con bloccaggio a vite |
| Serie | Barra alesatrice |
| Codice ISO Inserito | VBMT 160404 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Assegnazione degli inserti | neutro |