

HOLEX®
CNMG 09T304 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Classe articolo	22D

Descrizione

CNMG 09T304 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitruccioli: MM

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,05 - 0,55 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	MM
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBX130
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 6 mm

Avanzamento f	0,05 - 0,55 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Barra alesatrice
Serie	Portainseriti eco-QT / eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite QuickTurn
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro