


Garant**SNMM 120412, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	2 - 12 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	SR
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMM 120412

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura