


TMSERROR, M: M3

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG1645 M3 |
| GTIN | 4045197734860 |
| Classe articolo | GGN |

Descrizione
Esecuzione:

Con imbocco corretto.

Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli.

Come n. art. 132645. Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Numero di scanalature per i trucioli | 2 |
| Ø Filettatura | 3 mm |
| Ø Preforo | 2,5 mm |
| Ø Codolo D _s | 3,5 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Norma | DIN 371 |
| Lunghezza complessiva L | 56 mm |
| Quadro del codolo □ | 2,7 mm |
| Passo della filettatura | 0,5 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |

| | |
|---------------------------------|---|
| Profondità filettatura | 9 mm |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M3 |
| Contenuto | 10 |
| Rivestimento | esecuzione vaporizzata |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3xD in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destra |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Colore collarino | verde |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 11 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | limitatamente adatto | 12 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 8 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 7 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatto | 4 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 4 m/min | M |
| CuZn | limitatamente adatto | 12 m/min | N |
| Uni | idoneo | | |
| Olio | idoneo | | |

Accessori

Maschio a macchina HSS-E M M3

132645 M3