

Garant**Madrino con coldolo filettato per calettamento sottile, Filettatura M x Ø
Serraggio D1: M10X6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301397 M10X6
GTIN	4045197767325
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Acciaio resistente alle alte temperature, regolazione integrata della lunghezza degli utensili, esecuzione ultrasottile, per HSS e HMI.

Uso:

Uso flessibile con le massime esigenze di precisione e qualità d'equilibratura (ad es. in combinazione con prolunghe).

Descrizione tecnica

Filettatura M	M10
Ø Attacco D ₁	6 mm
Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Ø Prolunga D ₃	18,5 mm
Lunghezza L	37 mm
Ø D ₂	15 mm
Ø Esterno D	21 mm
Coppia di serraggio massimo	40 Nm
Passaggio interno per LR	sì
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Tipo di prodotto

Riduzione