



Trapano avvitatori a batteria, Modello: M18FDD2-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070210 M18FDD2-2
-----------------	------------------

GTIN	
------	--

Classe articolo	03L
-----------------	-----

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo. Modello di punta FUEL™ con **motore POWERSTATE™ senza spazzole** per la massima resa. **Usura minima** e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard. L'elevata efficienza e l'aumentata capacità della batteria consentono **durate più lunghe fino al doppio** (rispetto alle altre tecnologie agli ioni di litio). **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione da sovratensione per una maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

Vantaggi:

Modello di punta FUEL™.

Fornitura:

Inclusa impugnatura supplementare per un supporto più agevole della coppia.

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio Red, caricabatterie, clip da cintura e custodia HD (valigetta).

Descrizione tecnica

Utilizzo tipico	Heavy Duty
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	89 mm
Capacità batteria	2 Ah
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Peso	2,1 kg
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	M18 FDD2
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 550 min ⁻¹
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Coppia massima duro	135 Nm
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore

Accessori

Attacco per serraggio angolare Modello OSD2	073920 OSD2
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18	073827 MB18
Attacco per serraggio angolare Modello WB1	073920 WB1
Trapano avvitatore a batteria senza batteria né caricabatterie Modello M18FDD2-2	070211 M18FDD2-2