

**Garant****Madrino con coldolo filettato per calettamento sottile, Filettatura M x Ø  
Serraggio D1: M12X12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301397 M12X12
GTIN	4045197767370
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Acciaio resistente alle alte temperature, regolazione integrata della lunghezza degli utensili, esecuzione ultrasottile, per HSS e HMI.

**Uso:**

Uso flessibile con le massime esigenze di precisione e qualità d'equilibratura (ad es. in combinazione con prolunghe).

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	24 mm
Filettatura M	M12
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Lunghezza L	38 mm
Ø Prolunga D <sub>3</sub>	23 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	12 mm
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Coppia di serraggio massimo	60 Nm
Passaggio interno per LR	sì
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Tipo di prodotto

Riduzione