

Garant**Mensola per macchine CN, Larghezza 1500 mm, Per codoli utensili: SK30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970665 SK30
GTIN	4045197768858
Classe articolo	91L

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Fondo in lamiera d'acciaio con boccole portautensili GARANT in plastica. Lato anteriore con profilo quadro di stabilizzazione. **Campo di regolazione** con **profondità 130 mm**. Possibilità di posizionamento **orizzontale a 90°** e **obliquo a 120°**.

Per:

Montaggio mediante **inserimento** in **piantane di supporto (Gruppo 92)**, **scaffale per macchine a CN n. art. 970680** e **carrello n. art. 918590 Dim. 1000 (Gruppo 91)**.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Portata nelle piantane di supporto 25 kg;

Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali pari a 50 kg.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 80 mm

Profondità: 155 mm

Numero boccole portautensili: 33

Interasse A: 60 mm

Portata con inserimento su piantane di supporto: 25 kg

Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali: 50 kg

Descrizione tecnica

Altezza	80 mm
---------	-------

Interasse A	60 mm
Per codoli utensili	SK 30
Larghezza	1500 mm
Profondità	155 mm
Numero boccole portautensili	33
Portata con inserimento su piantane di supporto	25 kg
Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali	50 kg
Campo d'impiego	Scaffale per macchine a CNC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Larghezza 1500 mm
Tipo di prodotto	Mensola

Accessori

Inserito in plastica Modello SK30	947390 SK30
-----------------------------------	-------------