

Garant**Alesatori in HSS ad alte prestazioni HPC Foro passante, TiAlN, Ø Nominale DC: 27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	164358 27
GTIN	4045197769633
Classe articolo	10N

Descrizione**Esecuzione:**

Esecuzione per macchine a CN con \varnothing codolo in h6 per il montaggio su **mandrini idraulici** o **ad altissima precisione**. In questo modo si ottiene il **massimo grado di precisione di concentricità radiale** e di **sicurezza del processo**. Non occorre più acquistare supporti speciali. Con adduzione interna del lubrorefrigerante per la lubrificazione ottimale per l'**inserto HPC** per minori costi di produzione. Con taglienti corti ed elica dritta.

Visualizzazione delle tolleranze:

Configurabile: Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
H7: Esecuzione a norma DIN 1420 per tolleranza del foro H7.

Uso:

Per l'**alesatura HPC/HSC di fori passanti**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	125 mm
Numero taglienti Z	8
\varnothing Campo	26,21 - 27,2 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ²	0,4 mm/gir,
Lunghezza complessiva L	180 mm
\varnothing Codolo D_s	20 mm
\varnothing Nominale D_c	27 mm
Lunghezza taglienti L_c	25 mm

Tolleranza del Ø del foro	configurabile
Sovrametallo di alesatura nel Ø	0,3 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciatura	HPC
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	45 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	35 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	35 m/min	P
GG	idonea	40 m/min	K
GGG	idonea	30 m/min	K
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		