

**Garant****Utensile raddrizzafori prealesatura, DIN 1835 A, Ø Nominale D: 10,8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236677 10,8
GTIN	4045197769138
Classe articolo	21S

**Descrizione****Uso:**

Per l'allargatura di fori pre-esequiti o di fusione fino al Ø nominale in combinazione con boccia di serraggio a eccentrico n. art. 236679.

Per inserti ISO standard CC..0602.

**Nota:**

Il Ø da alesare non deve essere inferiore al Ø  $d_{min}$ .

**Descrizione tecnica**

Ø Minimo $d_{min}$	9,8 mm
Inserto adatto	260142 HB725
Sporgenza totale $L_1$	24 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	10 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	95 mm
Set di viti per inserti	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Campo di regolazione con boccia di serraggio a eccentrico	10,5 - 11,3 mm
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679	10
Numero taglienti Z	1
Ø Nominale D	10,8
Angolo di affilatura	180 grado

Esecuzione del codolo	DIN 1835 A
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0