

Garant**Utensile raddrizzafori prealesatura, DIN 1835 A, Ø Nominale D: 14,8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236677 14,8
GTIN	4045197769176
Classe articolo	21S

Descrizione**Uso:**

Per l'allargatura di fori pre-esequiti o di fusione fino al Ø nominale in combinazione con boccia di serraggio a eccentrico n. art. 236679.

Per inserti ISO standard CC..0602.

Nota:

Il Ø da alesare non deve essere inferiore al Ø d_{min} .

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s h6	12 mm
Set di viti per inserti	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Ø Minimo d_{min}	13,8 mm
Lunghezza complessiva L_{compl}	120 mm
Inserto adatto	260142 HB725
Sporgenza totale L_1	28 mm
Campo di regolazione con boccia di serraggio a eccentrico	14,5 - 15,3 mm
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679	12
Numero taglienti Z	1
Ø Nominale D	14,8
Angolo di affilatura	180 grado

Esecuzione del codolo	DIN 1835 A
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 7IP	674252 7IP