

Garant**Utensile raddrizzafori prealesatura, DIN 1835 A, Ø Nominale D: 15,8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236677 15,8
GTIN	4045197769183
Classe articolo	21S

Descrizione**Uso:**

Per l'allargatura di fori pre-ese­guiti o di fusione fino al Ø nominale in combinazione con boccia di serraggio a eccentrico n. art. 236679.

Per inserti ISO standard CC..0602.

Nota:

Il Ø da alesare non deve essere inferiore al Ø d_{min} .

Descrizione tecnica

Ø Codolo D_s h6	12 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	125 mm
Sporgenza totale L_1	29 mm
Set di viti per inserti	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Minimo d_{min}	14,8 mm
Inserto adatto	260142 HB725
Campo di regolazione con boccia di serraggio a eccentrico	15,5 - 16,3 mm
Manicotto eccentrico adatto - Dimensione n. art. 236679	12
Numero taglienti Z	1
Ø Nominale D	15,8
Angolo di affilatura	180 grado

Esecuzione del codolo	DIN 1835 A
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP