

**Garant****Punta forante in metallo duro SDS-plus, Ø × Lunghezza complessiva:  
8X160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	789040 8X160
GTIN	4062406135409
Classe articolo	71C

**Descrizione****Esecuzione:**

Testa foratrice a sezione quadra. **Geometria 4×90°** con **speciali taglienti della stessa altezza** e spallamenti robusti per una foratura precisa e corretta, in modo da garantire un posizionamento professionale degli ancoraggi e un fissaggio sicuro dei tasselli. Corpo di foratura a 4 spirali per una foratura comoda e silenziosa con vibrazioni ridotte e un inserimento ottimale nel foro.

**Protezione rinforzata radiale** che previene l'agganciamento in caso di impatto con il rinforzo e garantisce una maggiore durata. Inserto robusto in metallo duro **monoblocco** con 4 taglienti, fissato come elemento intero nella carota. Pericolo di rottura notevolmente inferiore.

**Vantaggi:**

- **Le spirali di scarico corte consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.**
- **Segni di usura: per valutare se l'utensile è ancora idoneo all'esecuzione di fori adatti all'applicazione dei tasselli.**
- **Il design 4×4 garantisce una concentricità radiale precisa e riduce al minimo l'usura e le perdite per attrito.**

**Uso:**

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura.

**Descrizione tecnica**

Ø	8 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Lunghezza elica	100 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	Foratura a percussione

Codolo	SDS Plus
Tipo di prodotto	Punta per pietra