

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistro, Sistema / Misura inserto: QC/09



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260009 QC/09
GTIN	4251414902435
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testine intercambiabili per **corpi base antivibranti**.

#### Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di **14 x diametro**

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: QC

Testina intercambiabile con codice ISO: SCLCR/L 09

Inserto adatto: CC.. 09T3..

Corpi base adatti: 264900 – 264908

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 24 mm

Spostamento dal centro: 13 mm

Lunghezza complessiva: 20 mm

### Descrizione tecnica

Corpi base adatti	264900 – 264908
Vite inserto	269022 4

Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCR/L 09
Spostamento dal centro	13 mm
Lunghezza complessiva	20 mm
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	24 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Sistema	QC
Misura inserto	9 mm
Serie	Testina portainsero con bloccaggio a staffa
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì

## Accessori

Vite di serraggio	269407
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500