

## Corpo base delle barre alesatrici antivibrante, 14×D, Sistema / Ø Codolo: QC/25



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264908 QC/25
GTIN	4251414902343
Classe articolo	29E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.  
Codolo rinforzato in metallo duro.

#### Fornitura:

Adattatore di riduzione da G1/4 a G1/8 pollici.

#### Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

$D_{min} = \varnothing$  codolo  $1/2 + H$  + spostamento centrale della testina

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

Sistema: QC

Lunghezza complessiva  $L_{compl.}$ : 430 mm

Spostamento centrale H corpo base: 2,5 mm

Campo non serrabile S: 161,9 mm

Lunghezza di serraggio consigliata: 100 mm

Vite di montaggio: 269025 2

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	430 mm
Spostamento centrale H corpo base	2,5 mm
Ø gambo	25 mm

Lunghezza di serraggio consigliata	100 mm
Sistema	QC
Campo non serrabile S	161,9 mm
Vite di montaggio	269025 2
Profondità interna fino a	14xD
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì

---

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2