

**Garant****Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 20 mm,  
Filettatura M × L: M10X100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301364 M10X100
GTIN	4045197770868
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro D <sub>1</sub>	10,5 mm
Filettatura M	M10
Ø Codolo d	20 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	100 mm
Ø Esterno D	17,8 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	40 mm
Adattatore	Ø d = 20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

