

Garant**Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 20 mm,
Filettatura M × L: M10X140****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301364 M10X140
GTIN	4045197770875
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d	20 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	140 mm
Ø Foro D_1	10,5 mm
Filettatura M	M10
Ø Esterno D	17,8 mm
Lunghezza utile L_1	80 mm
Adattatore	Ø d = 20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

