

**Garant****Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 25 mm,  
Filettatura M × L: M12X136****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301366 M12X136
GTIN	4045197770899
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	23 mm
Filettatura M	M12
Ø Codolo d	25 mm
Ø Foro D <sub>1</sub>	12,5 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	136 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	80 mm
Adattatore	Ø d = 25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

