

**Garant****Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 32 mm,  
Filettatura M × L: M16X160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301368 M16X160
GTIN	4045197770929
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	160 mm
Filettatura M	M16
Ø Codolo d	32 mm
Ø Esterno D	29 mm
Ø Foro $D_1$	17 mm
Lunghezza utile $L_1$	100 mm
Adattatore	Ø d = 32 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

