

Garant**Prolunga in metallo duro integrale per frese modulari filettate Ø d = 32 mm,
Filettatura M × L: M16X260****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301368 M16X260
GTIN	4045197770936
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Prolunga in metallo duro integrale con caratteristiche antivibranti, tolleranza codolo h6, esecuzione lunga e sottile.

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico. Combinazione perfetta di prolunghe standard in acciaio e prolunghe Densimet®.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	29 mm
Ø Foro D ₁	17 mm
Ø Codolo d	32 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	260 mm
Filettatura M	M16
Lunghezza utile L ₁	200 mm
Adattatore	Ø d = 32 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice

