

Garant**Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	365035 60
GTIN	4045197770677
Classe articolo	31S

Descrizione**Esecuzione:**

- **Costruzione stabile con asta filettata robusta.**
- **Ganasce temprate e rettificate.**
- **Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.**
- **Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.**
- **Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.**
- **Bloccaggio rapido eccentrico integrato (in attesa di brevetto) per una presa sicura sul tavolo di foratura.**
- **Il bloccaggio rapido nell'area delle scanalature consente di lavorare il pezzo serrato in modo flessibile ed efficiente in qualsiasi posizione sull'intero tavolo di foratura, senza dover effettuare una nuova operazione di serraggio.**

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo e ganascia mobile in ghisa speciale.

Precisione:

Entro **0,10 mm.**

Descrizione tecnica

Campo di serraggio b	79 mm
Distanza delle scanalature	90 mm

Altezza complessiva c	55 mm
Larghezza corpo base B	115 mm
Lunghezza complessiva massima L ₄	271 mm
Lunghezza corpo base a	169 mm
Codice a colori per accessori adatti	Morsa da banco BM blu
Larghezza ganasce A	60 mm
Larghezza delle scanalature	13 mm
Altezza ganasce C	25 mm
Peso	3,2 kg
Tipo di prodotto	Morsa per trapani

Accessori

Coppia di ganasce di ricambio (2 pezzi) per morse a serraggio rapido e per trapani Per modello 60	365036 60
Guida per n. art. 365023	365025
Battuta Modello 1	365028 1
Asta filettata di ricambio per morse a mano per trapani Per modello 60	365037 60