

**Garant****Punta elicoidale in HMI, non rivestito, Ø DC h7: 9,4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	122250 9,4
GTIN	4045197770950
Classe articolo	11E

**Descrizione****Esecuzione:****Simile a DIN 338.**

Con diametro nominale e del codolo uguali.

**Nota:**

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.

**Descrizione tecnica**

Ø Nominale $D_c$	9,4 mm
Tolleranza Ø nominale	h7
Norma	DIN 338
Tolleranza codolo	h7
Ø Codolo $D_s$	9,4 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	81 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva L	125 mm
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	66,9 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Modello	N
Angolo di affilatura	118 grado

Angolo dell'elica	30 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	140 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	S
CuZn	idoneo	140 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		