

Garant
Fresa toroidale in HMI, DLC, Ø e8 DC / R1: 6/1,0mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	206071 6/1,0
GTIN	4045197766403
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Con **rivestimento DLC sp²** di nuovissima generazione.

Con **doppio angolo di spoglia laterale, taglienti frontali raggiati.**

Elevata stabilità grazie al nocciolo rinforzato.

Tolleranza: $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Raggio del tagliente R_1	1 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	44 mm
Numero denti Z	2
Lunghezza complessiva L	80 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in Al a truciolo corto	0,034 mm
Lunghezza taglienti L_c	7 mm
Ø Posizione libera D_1	5,5 mm
Avanzamento f_z per contornatura in Al a truciolo corto	0,03 mm
Ø Tagliente D_c	6 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Angolo dell'elica	30 grado

Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Tolleranza Ø nominale	e8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,1×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	adatto	200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	160 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	120 m/min	N
PMMA acrilico	adatto	150 m/min	N
PE-HD	adatto	100 m/min	N
PA 66	adatto	120 m/min	N
PEEK	adatto	100 m/min	N
PF 31	adatto	90 m/min	N
PVDF GF20	adatto	110 m/min	N
POM GF25	adatto	100 m/min	N
PA 66 GF30	adatto	90 m/min	N
PEEK GF30	adatto	90 m/min	N
PTFE CF25	adatto	100 m/min	N
Cu	adatto	100 m/min	N

CuZn	adatto	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	adatto		

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------