

**Garant**
**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI TPC, DLC, Ø h6 DC: 12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	202282 12
GTIN	4045197773258
Classe articolo	11X

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con **spoglia eccentrica rettificata** e **spoglia** <strong>supplementare </strong>**lucidata** nei vani truciolo per un'**eccellente evacuazione** di alluminio a truciolo lungo. Con doppio rompitruciolo per una formazione del truciolo eccellente.

Con **rivestimento DLC sp<sup>2</sup>** di nuovissima generazione.

**Nota:**

$a_{e \max.} = 0,12 \times D$  per la lavorazione TPC.

$h_{\max.}$ : i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 203114.**

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente $D_c$	12 mm
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Tolleranza Ø nominale	h6
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera	60 mm
Forma del codolo	HA
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Numero denti Z	3
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	49 mm

Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	11 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Lunghezza complessiva L	109 mm
Spessore centrale del truciolo h <sub>max</sub> per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto	0,075 mm
Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Modello	W
Caratteristica angolo dell'elica	diversa
Larghezza di fresatura a <sub>e</sub> per operazioni di fresatura	0,12×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	TPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio	adatto	280 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	270 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	180 m/min	N
PMMA acrilico	idonea	125 m/min	N
PE-HD	adatto	110 m/min	N
PA 66	adatto	140 m/min	N
PEEK	idonea	90 m/min	N
PF 31	adatto	80 m/min	N

PVDF GF20	idonea	125 m/min	N
POM GF25	adatto	115 m/min	N
PA 66 GF30	idonea	105 m/min	N
PEEK GF30	idonea	90 m/min	N
PTFE CF25	idonea	110 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	120 m/min	N
Cu	adatto	80 m/min	N
CuZn	adatto	100 m/min	N
a umido max.	idonea		
a umido min.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		
Aria	limitatamente adatta		

### Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB