

Garant**Morse di precisione NC HiPo Clamp con amplificatore di forza, Modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360465 125
GTIN	4045197777904
Classe articolo	31F

Descrizione**Esecuzione:**

- Precisione di accoppiamento 0,02 mm.
- Dimensioni di allineamento compatibili con le marche più comuni.
- Struttura universale per sistemi di ganasce diversi.
- Guida di scorrimento temprata a induzione.
- Mandrino completamente sigillato (ridotta necessità di pulizia).
- Fori filettati su ambo i lati per il fermapezzo.
- Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.
- Tutti i lati rettificati tranne quello frontale: Installazione orizzontale e laterale.
- Possibilità di montare trasmissione ad angolo.
- Mandrino completamente incapsulato e nitrurato.
- Filettatura per fermapezzo.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- Precisione di accoppiamento 0,02 mm.
- Guida di scorrimento temprata a induzione.
- Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.
- Tutti i lati rettificati tranne quello frontale: Installazione orizzontale e laterale.
- Mandrino completamente incapsulato e nitrurato.

Fornitura:

Incluse ganasce a gradino n. art. 360468 e 360469, 4 staffe di fissaggio e manovella.

Accessori speciali:

- Ganasce standard nella Dim. 125, ad es. n. art. 361400 – 361660, n. art. 362390 – 362600, n. art. 361295 e n. art. 361296.
- Set per allineamento e fissaggio, n. art. 360530.
- Fermapezzo e manovella, n. art. 360555; 360800.

- **Perno di serraggio n. art. 360025.**
- **Trasmissione ad angolo n. art. 360471.**
- **Piastra di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293; 361294 Dim. 125.**
- **Piastre di adattamento n. art. 361297; 361298 Dim. 125.**

Nota:

- **Prolunga per corpo base 125 adatta al n. art. 360467_125 dell'elenco ricambi.**
- **La Dim. 125X viene fornita con ganasce 361295 125 e 361296 125. Possibilità di utilizzo con inserti di serraggio Xpent.**
- **La prolunga per corpo base 160 adatta è la n. art. 360420 160**

Nota Testo pubblicitario:

La Dim. 125X viene fornita con ganasce 361295 125 e 361296 125. Possibilità di utilizzo con inserti di serraggio Xpent.

Descrizione tecnica

r ± 0,015	118 mm
Campo di serraggio d	131 - 313 mm
Scanalatura longitudinale H7	20 mm
Campo di serraggio b	0 - 182 mm
Lunghezza corpo base a	424 mm
Larghezza corpo base B	125 mm
Distanza scanalatura p H7	20 mm
t	144 mm
Codice a colori per accessori adatti	HiPo
o – 0,02	40 mm
Scanalatura trasversale n H7	20 mm
Forza di serraggio fino a max.	40 kN
s – 0,02	62 mm
Altezza corpo base c – 0,02	100 mm
Lunghezza complessiva L	512 mm
Peso	35 kg
m ± 0,02	180 mm
Altezza ganasce h	39,5 mm

Esecuzione	Sistema di fissaggio modulare
Serie	HiPoClamp
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Coppia di ganasce base, tenere Per larghezza ganasce 125 mm	362520 125
Corpo base per prolunga Per modello 125	360467 125
Ganascia adattatricemobile Per modello 125	361600 125
Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 12 mm	360530 12
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 14M12/90	360025 14M12/90
Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 22 mm	360530 22
Ganascia, tenera lavorabilemobile Per modello 125	361325 125
Fermapezzo	360555
Ganascia adattatricefissa Per modello 125	361620 125
Ganascia universale a mollafissa Per modello 125	361380 125
Ganascia senza profilo, Click System Per modello 125	361952 125
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M12	360025 18M12
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10/90	360025 12M10/90
Ganascia, tenera lavorabilefissa Per modello 125	361320 125
Coppia di ganasce con scanalature longitudinali e trasversali Per larghezza ganasce 125 mm	362400 125
Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 14 mm	360530 14
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 12M10	360025 12M10

Trasmissione ad angolo Per modello 125	360471 125
Coppia di ganasce a molla Per larghezza ganasce 125 mm	362600 125
Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 16 mm	360530 16
Ganascia a gradinofissa Per modello 125	361420 125
Ganascia universale a mollamobile Per modello 125	361390 125
Ganascia a gradinomobile Per modello 125	360468 125
Ganascia a gradinomobile Per modello 125	361400 125
Coppia di ganasce per serraggio interno Per larghezza ganasce 125 mm	362460 125
Set per allineamento e fissaggio Tavola di misura con scanalature a T 18 mm	360530 18
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M10	360025 16M10
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 18M16	360025 18M16
Coppia di ganasce con superficie di appoggio ribassata Per larghezza ganasce 125 mm	362560 125
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 16M8	360025 16M8
Ganascia basemobile Per modello 125	361500 125
Ganascia senza profilo per lato gradino Per modello 125	361972 125
Ganascia oscillantemobile Per modello 125	361660 125
Coppia di lamine di ricambio Per larghezza ganasce 125 mm	362620 125
ZeroClamp, codolo di serraggio con filettatura interna Modello 25M10	360025 25M10
Fermapezzo tridimensionale Modello 125	360435 125
Coppia di ganasce prismatiche Per larghezza ganasce 125 mm	362500 125
Ganascia senza profilo, Click System Per modello 125	361962 125
Coppia di ganasce, lisce Per larghezza ganasce 125 mm	362420 125