

Garant**CNMG 120404, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120404 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	0,4 mm

Rompitrucioli	SS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura