

**Garant**
**CNMG 09T304, Tipo: HB7010-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250150 HB7010-1
GTIN	4045197779076
Classe articolo	21G

### Descrizione

CN. G 09T304 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura