

Garant
CNMG 120412, Tipo: HB7010-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250160 HB7010-1
GTIN	4045197779618
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120412 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm

Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura