

Garant**CNMG 190624, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250176 HB7010-1
GTIN	4045197779670
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 190624 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	2,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm
Rompitrucoli	SM

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura