

Garant
CNMG 190616, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250341 HB7010-1
GTIN	4045197779748
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 190616 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SG

 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mm

 Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1,5 - 8 mm
Rompitrucioli	SG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Raggio di curvatura	1,6 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P

Tipo	HB7010-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura