

Garant
KNUX 160405L, Tipo: HB7010-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251072 HB7010-1
GTIN	4045197779984
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160405L HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SG

Formatruciolo: 3,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 1 - 6 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SG
Formatruciolo	3,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Profondità di taglio a_p	1 - 6 mm
Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	0,5 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura