

**Garant**
**SNMG 120408, Tipo: HB7010-1**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Classe articolo	21G

## Descrizione

SNMG 120408 HB7010-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SS
Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	0,8 mm

Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura