


Garant**SNMG 190612, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 190612 HB7010-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 6 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	1,2 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 190612
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura